



Reguliuojamas prispaudiklis pažemintas, Griovelio plotis a: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370685 12
GTIN	4020772074593
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Pagerintos kokybės plienas lakuotas, varžtų tvirtumas 8.8.

Paskirtis:

Norint pasiekti **minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.**

Tiekimo sudėtis:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Techninis aprašymas

Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio	21 mm
Pakopos aukštis A ₁	8 mm
Pakopos gylis A ₂	10 mm
Griovelio plotis a	12 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 1212100
Griovelio ilgis f	40 mm

Prispaudimo aukštis h	10 - 48 mm
Ilgis l	100 mm
Plotis B	40 mm
Aukštis H	20 mm
Tipas	6314AV
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė

Priedai

Užveržimo rankena Griovelio plotis a 12 mm	370750 12
--	-----------