

## MK kūginis laikiklis precizinis modelis, MK / gręžimo patrono kūgis: 1/16



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 342600 1/16   |
| GTIN             | 4045197308535 |
| Produktų klasė   | 33A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Užgrūdintas ir nušlifluotas.** Mažas spindulinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų. Su MK kotu ir išstūmikliu.

**Preciziškai nušlifluotas** tvirtinimo kotas, labai mažas radialinis mušimas, rekomenduojamas savaime užsiveržiančiam gręžimo griebtuvui Nr. 341000.

#### Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui gręžtuvuose, tekinimo staklėse bei kituose įrenginiuose.

#### Standartas:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Techninis aprašymas

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Morzės kūgio MK dydis         | 1                         |
| Kūgio Ø D                     | 15,733 mm                 |
| Gręžimo patrono kūgis DIN 238 | B 16                      |
| Produkto rūšis                | Gręžimo patrono laikiklis |