

**T formos kaladėlė, M16, T formos griovelio nominalus dydis: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370560 22
GTIN	4020772155636
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Paskirtis:**

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per **visą** sriegio gylį.

Techninis aprašymas

Ilgis	35 mm
Aukštis k	14 mm
T griovelio nominalus dydis	22 mm
Aukštis	28 mm
Plotis e	35 mm
Plotis a	21,7 mm

Tipas	508
Norma	DIN 508
Sriegio dydis	M16
su sriegiu	taip
Medžiaga	Iš termiškai pagerinto plieno.
Stiprumo klasė	10
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė