

**MK pereinamoji įvorė, MK išorinis / vidinis: 1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	343530 1/2
GTIN	4045197295170
Produktų klasė	32X

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Pereinamoji įvorė (vidinis kūgis didesnis už išorinį).

Standartas:

Ähnlich **DIN 2187**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	160 mm
Išorinis Ø	30 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	137 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė