



## Užspaudimo plokštelė su plastikiniu gaubtu, Griovelio plotis a: 16 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370820 16
GTIN	4020772376918
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Prispaudiklis su plastikiniu gaubtu ir neiškrentančia atramine plokštele.

#### Privalumai:

Lengva konstrukcija, įvairiai ir greitai galima reguliuoti atstumą iki detalės. Nebereikia jokių papildomų atramų reikalingam užspaudimo aukščiui pasiekti. Atraminė poveržlė sujungta su prispaudikliu, todėl neiškrenta.

#### Tiekimo sudėtis:

Su T-formos varžtu DIN 787.

Prispaudimo aukštis h: 0 - 45 mm

T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300: dyd. 1616160

Ilgis l: 160 mm

Plotis B: 67 mm

Aukštis H: 62 mm

### Techninis aprašymas

T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 1616160
Griovelio plotis a	16 mm
Prispaudimo aukštis h	0 - 45 mm

Ilgis l	160 mm
Aukštis H	62 mm
Plotis B	67 mm
Tipas	6310
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė