

## Kūginė užspaudimo įvorė sriegikliams, MK / Ø: 2/10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	345000 2/10
GTIN	4045197311696
Produktų klasė	37E

### Aprašymas

**Modelis:**

Pilnai užgrūdintos, tvirtinimo kiaurymė ir išorinis kūgis šlifuoti.

**Paskirtis:**

Sriegiklio arba plėstuvo su cilindrinio koto ir kvadratu, tvirtinimui.

**Standartas:**

**DIN 6328**

**Pjovimo režimai:**

Užspaudimui įvorėse ir greitojo keitimo sriegimo laikikliuose bei daugiasukliuose agregatuose, kuriuose sukliai arti vienas kito.

**Pastaba:**

Netinka frezavimui!

### Techninis aprašymas

koto □	8 mm
koto Ø	10 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė