

Kūginė užspaudimo įvorė sriegikliams, MK / Ø: 1/5



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 345000 1/5 |
| GTIN | 4045197311597 |
| Produktų klasė | 37E |

Aprašymas

Modelis:

Pilnai užgrūdintos, tvirtinimo kiaurymė ir išorinis kūgis šlifuoti.

Paskirtis:

Sriegiklio arba plėstuvo su cilindrinio koto ir kvadratu, tvirtinimui.

Standartas:

DIN 6328

Pjovimo režimai:

Užspaudimui įvorėse ir greitojo keitimo sriegimo laikikliuose bei daugiasukliuose agregatuose, kuriuose sukliai arti vienas kito.

Pastaba:

Netinka frezavimui!

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|------------------|
| koto Ø | 5 mm |
| koto □ | 3,8 mm |
| Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |