



Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties, Tipas: 240



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441150 240
GTIN	7290005395109
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze.

Universalus laikrodinio indikatoriaus laikiklis su reguliatoriumi, jungiamiesiems antgaliams Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 colio ir matuokliai su užveržimo prizmėmis.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Tikslus reguliatorius prie indikatoriaus laikiklio

Techninis aprašymas

Magnetinio pado ilgis	60 mm
Išnešimas	282 mm
Sukibimo jėga	800 N
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L ₂	101 mm

Magnetinio pado plotis	50 mm
maksimali apkrova	4 kg
Šarnyrinės svirties ilgis L ₁	110 mm
Prijungimo sriegis apačioje	M8
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Trikojo pagrindas Tipas 0	442140 0
Trikojo pagrindas Tipas 1	442120 1
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Trikojo pagrindas Tipas 1	440868 1
Trikojo pagrindas Tipas K3	442120 K3
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442110 240
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442114 240
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Trikojo pagrindas Tipas V	442120 V
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas 0	442125 0
Trikojo pagrindas Tipas 1	442140 1
Trikojo pagrindas Tipas 0	442120 0