



Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties, Tipas: N3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441190 N3
GTIN	7290005395062
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

3 taškų matavimo svirties fiksavimas su labai trumpa eiga maksimaliam patogumui dirbant. Nereikia daug jėgos, kad ranka būtų galima patikimai ilgam užfiksuoti.

Didelių matmenų svirtys užtikrina maksimalų sistemos standumą. **Vario** matavimo prietaisų laikiklis kotui Ø 6mm, 8mm, 3/8 colio, svirtiniai matuokliai su kregždės uodegos formos kreipiamąja ir indikatoriumi su ašele galinėje sienelėje.

Tikslus reguliavimas prie indikatoriaus laikiklio.

Priedai pasirinktinai:

Laikrodinio indikatoriaus laikiklis Nr. 440401.

Skersinės svirties Ø D₁: 16 mm

Skersinės svirties ilgis L₁: 225 mm

Stulpelių Ø D₂: 18 mm

Kolonų aukštis L₂: 350 mm

Prijungimo sriegis: M10×1,25

Sukibimo jėga: 1300 N

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	M10×1,25
Magnetinio pado ilgis	120 mm
Sukibimo jėga	1300 N
Skersinės svirties Ø D ₁	16 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Magnetinio pado plotis	50 mm
Skersinės svirties ilgis L ₁	225 mm
Stulpelių Ø D ₂	18 mm
Kolonų aukštis L ₂	350 mm
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Trikojo pagrindas Tipas F	442120 F
Trikojo pagrindas Tipas 2	442140 2
Svirties fiksatorius universaliems matavimo stovams Matavimo stovų svirtims, kurių Ø 16/18 mm	440351 16/18
Trikojo pagrindas Tipas 2	442120 2
Vario indikatoriaus laikiklis Tipas FA1500	440401 FA1500