

Mitutoyo**Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms su vidinėmis matavimo žiaunomis,
Matavimo diapazonas: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415350 750
GTIN	4946368124858
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497080 ir 497100.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 750 mm
Kalibravimas	A1
Antgalių ilgis	150 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,06 mm
Norma	ISO 13385

Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000

Priedai

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497100 D2
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497100 D1
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497100 USB2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357