

## Universalus matavimo stovas su hidrauliniu fiksatoriumi



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

441950

GTIN

4029713287399

Produktų klasė

46Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš visų pusių apdirbta atrama su šlifuotomis atraminėmis plokštumomis. Prizminė apačia uždėjimui ant velenų ir cilindrinų objektų. Viršutinė dalis su T formos grioveliu matavimo svirčių perstūmimui. Tvirtas svirties mechanizmas. Skersinė svirtis su reguliatoriumi ant indikatoriaus laikiklio.

**Su hidrauliniu šarnyrų fiksavimu. Viena ranka lieka laisva ir ja galima pritvirtinti laikrodinį indikatorių. Visi šarnyrai tvirtai užfiksuojami ta pačia pagrindine rankena.**

#### Paskirtis:

Skirta staklių ir įrenginių radialinio mušimo matavimams arba lygiagretumo matavimams kreipiamosiose plokštumose.

### Techninis aprašymas

Išnešimas

260 mm

Pado ilgis

250 mm

Pado plotis

60 mm

Produkto rūšis

Matavimo trikojis

