

Mahr**Skaitmeninis slankmatis MarCal su vidinėmis matavimo žiaunomis, Matavimo diapazonas: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415320 1000
GTIN	4059192002961
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus, didelio skaitmeninio ekrano. Matavimo plokštumos tiksliai šlifufotos. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1000 mm
Antgalių ilgis	150 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	0,0005 in

Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,06 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2

