

Mitutoyo**Skaitmeninis Carbon slankmatis, Matavimo diapazonas: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415400 1000
GTIN	4946368125275
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis. Su slankiklio reguliatoriumi tolygiai matavimo jėgai užtikrinti. Lengvas. Galimybė pasirinkti numatytąją vertę (Preset), perjungimas vidiniams ir išoriniams matavimams (Offset).

Funkcija:

IP66: Yra apsauga nuo vandens srovės ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Svoris	1,25 kg
Antgalių ilgis	150 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1000 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1

Baterijos tipas	SR44
IP apsaugos klasė	IP 66
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000

Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497085 D1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497085 D2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497085 USB2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Siųstuvas Tipas S11E	498966 S11E