



Reguliuojama atrama su aliuminine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 62mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	373550 62
GTIN	4020772075804
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

Nuolatinis magnetu reguliuojamų atramų pade galima tiksliai ir paprastai pasirinkti padėtį **užveržiant vertikaliai.**

Pastaba:

Su \varnothing 12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000–375010.

Techninis aprašymas

Keliamoji galia	30 kN
maksimalus aukštis	62 mm
Apatinės dalies \varnothing	50 mm
Galvos \varnothing	50 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis	14 - 22 mm
minimalus aukštis	52 mm

Tipas	6400
Produkto rūšis	Sukamas kėliklis