

HOLEX®
CNMG 120412 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250254 HBX130
GTIN	4045197816511
Produktų klasė	22D

Aprašas

CNMG 120412 Rinkinyje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 1 - 6 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,55 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Kietlydinys	HBX130
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,05 - 0,55 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1 - 6 mm

Drožlialaužis	MM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Ištekinimo laikiklis
Serija	eco-QT-/ eco tekinimo peiliai
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekinimo peilis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.