


**Garant****TNMG 160408, Rūšis: HB7415****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251434 HB7415
GTIN	4045197816801
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TNMG 160408 HB7415 Kietlydinys: HB7415

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 70 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 70 m/min
Kietlydinys	HB7415
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,2 mm/aps,
Drožlialaužis	TIS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	S
Kampo spindulys	0,8 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui