



Lygiavimo pleištas „Herkules“, Maksimalus aukštis: 190mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	374900 190
GTIN	4020772072797
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirta konstrukcija; kalusis ketus ir plienas pagerintos kokybės. **Nušlifuotais pleišto paviršiais galima tiksliai ir tolygiai reguliuoti aukštį** didesniu nei 1/10 mm tikslumu. Aukštį reguliuoti galima rantytu varžtu arba šešiabriauniu kaištiniu raktu. Dvigubas pleišto susiejimas ir užtikrina tikslų vertikalų judesį be nukrypimų į šalį.

Paskirtis:

Ypač tinka sunkių lydinių ar kaldintų ruošinių lygiavimui ant didelių staklių.

Tiekimo sudėtis:

Su keičiamu įdėklu Nr. 375000.

Pastaba:

Plokščias atraminis paviršius su centrine kiauryme \varnothing 12 mm įdėklams Nr. 375000–375030.

Techninis aprašymas

maksimalus aukštis	190 mm
Keliamoji galia	250 kN
Aukščio reguliavimas per suklio apsisukimą	2,02 mm
minimalus aukštis	170 mm

Pagrindo plotis	145 mm
Pagrindo ilgis	175 mm
Tipas	6460
Produkto rūšis	Pleištas