



Plokščiasis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375115 18
GTIN	4020772374174
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Žema konstrukcija, plokščiasis prispaudiklis pristumiamas prie detalės. Paskui priveržiami abu tvirtinimo varžtai prie staklių stalo. Sukant užspaudiklio varžtą detalė užspaudžiama.

Paskirtis:

Skirtas plokščių detalių šoniniam užspaudimui, kad būtų galima pilnai apdirbti visą plokštumą. Galima naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, oksiduoti.

Techninis aprašymas

Sriegis G	M16
Užveržimo jėga F_2 vertikaliai	12,5 kN
Užveržimo jėga F_1 horizontaliai	25 kN
Minimalus aukštis h_1	19 mm
Maksimalus aukštis h_2	30 mm
Tarpinis aukštis H_1	19 mm
Griovelio plotis a	18 mm
Ilgis l	130 mm
Plotis B	56 mm

Tipas	6496
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas