



Plokščiasis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 24 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375115 24
GTIN	4020772374204
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Žema konstrukcija, plokščiasis prispaudiklis pristumiamas prie detalės. Paskui priveržiami abu tvirtinimo varžtai prie staklių stalo. Sukant užspaudiklio varžtą detalė užspaudžiama.

Paskirtis:

Skirtas plokščių detalių šoniniam užspaudimui, kad būtų galima pilnai apdirbti visą plokštumą. Galima naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, oksiduoti.

Sriegis G: M20

Užveržimo jėga F_1 horizontaliai: 30 kN

Užveržimo jėga F_2 vertikaliai: 15 kN

Minimalus aukštis h_1 : 22 mm

Maksimalus aukštis h_2 : 36 mm

Tarpinis aukštis H_1 : 22 mm

Techninis aprašymas

Griovelio plotis a	24 mm
Minimalus aukštis h_1	22 mm
Maksimalus aukštis h_2	36 mm
Sriegis G	M20
Užveržimo jėga F_1 horizontaliai	30 kN

Tarpinis aukštis H_1	22 mm
Užveržimo jėga F_2 vertikaliai	15 kN
Ilgis l	152 mm
Plotis B	62 mm
Tipas	6496
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas