



## Gylmatis, Matavimo diapazonas: 1000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	418000 1000
GTIN	4045197203625
Produktų klasė	41Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Matavimo liniuotė ir nonijaus skalė su aiškiai išgraviruotomis padalomis. Matavimo plokštumos kruopščiai nušlifautos. Nonijaus skalė matinė, chromuota.

#### Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 500 dėžutėje.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1000 mm
Matavimo antgalis a	10 mm
Nonijaus ilgis	39 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	20×5 mm
Matavimo antgalis b	13 mm
Tiltelio ilgis	250 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,15 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo prietaisai	analoginis

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Kalibravimas	A1
Produkto rūšis	Gylmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000