



Universalus matavimo stalas, Stalo ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442940 200
GTIN	4030234000121
Produktų klasė	46K

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ketaus pagrindas, stačiakampis matavimo stalas. Matavimo stalo paviršius grūdintas, tiksliai nušlifluotas, su grioveliais dulkėms. Tvirta, grūdinta arba chromuota kolona su didelio žingsnio sriegiu ir reguliavimo veržle. Grūdinta arba chromuota, horizontaliai judanti skersinė svirtis laikrodiniams arba svirtiniams indikatoriams. Laikrodinio indikatoriaus laikiklio Ø 8 mm keičiamas (10 h7 pagal papildomą užklausimą).

Lygumas ≤ 16 µm.

Techninis aprašymas

Stalo plotis	170 mm
Svoris	23 kg
Stulpo Ø	35 mm
Skersinės svirties Ø	22 mm
Maksimalus matavimo aukštis	175 mm
Stalo ilgis	215 mm

Išnešimas	180 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Matavimo stalas

Paslaugos

KalibravimasMatavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------