

**Gylmatis, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418300 300
GTIN	4045197203656
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo liniuotė ir Nonijaus skalė chromuotos. Reguliuojama Nonijaus skalė. Aiški ryški skalė. **Matavimo ir atraminės plokštumos tiksliai šlifuotos.** Naudojant papildomus tiltelius (Nr. 418744) galima padidinti matavimo plotą.

Priedai pasirinktinai:

Papildomi tilteliai Nr. 418744 dyd. 180 – 320 mm.

Techninis aprašymas

Matavimo liniuotės skersmuo	11×4 mm
Nonijaus ilgis	39 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Tiltelio ilgis	100 mm
Pakuotė	Dėklas
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas

Kalibravimas	A1
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

Kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
Akredituotas kalibravimas (pvz., DAkkS) Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

Priedai

Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 180 mm	418744 180
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 260 mm	418744 260
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 320 mm	418744 320