



Skaitmeninis gyلماتis TWIN CAL IP 67, Matavimo diapazonas: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418697 250
GTIN	7630041106558
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Didelis skaitmeninis ekranas 11 mm, IP67 apsaugos laipsnis, „Soft touch“ korpusas, 12000valandų veikimo trukmė, persijungimas į taupymo režimą po 10min. automatinis išsijungimas po 2h, TLC-TWIN sąsaja, matavimo plokštuma 4 mm pločio.

Su 360° pasukama atramine plokšte įvairioms matavimo užduotims.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Universalus, tinka matuoti gylį, kiaurymes, iškyšas, plotį ir atstumus.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 08081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siųstuvas Nr. 498921 dyd. BT.

Techninis aprašymas

Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Kalibravimas	A1
Tiltelio ilgis	100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	15×4 mm

Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdint.
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB

