



## Skaitmeninis gylnatis TWIN CAL IP 67, Matavimo diapazonas: 350mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	418697 350
GTIN	7630041106565
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

Didelis skaitmeninis ekranas 11 mm, IP67 apsaugos laipsnis, „Soft touch“ korpusas, 12000valandų veikimo trukmė, persijungimas į taupymo režimą po 10min. automatinis išsijungimas po 2h, TLC-TWIN sąsaja, matavimo plokštuma 4 mm pločio.

**Su 360° pasukama atramine plokšte** įvairioms matavimo užduotims.

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Paskirtis:

Universalus, tinka matuoti gylį, kiaurymes, iškyšas, plotį ir atstumus.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 08081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siųstuvas Nr. 498921 dyd. BT.

### Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Tiltelio ilgis	150 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC

Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	15×4 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdint.
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500

## Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975

