



Skaitmeninis gylnatis TWIN CAL IP 67, Matavimo diapazonas: 500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418697 500
GTIN	7630041106572
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Didelis skaitmeninis ekranas 11 mm, IP67 apsaugos laipsnis, „Soft touch“ korpusas, 12000valandų veikimo trukmė, persijungimas į taupymo režimą po 10min. automatinis išsijungimas po 2h, TLC-TWIN sąsaja, matavimo plokštuma 4 mm pločio.

Su 360° pasukama atramine plokšte įvairioms matavimo užduotims.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Universalus, tinka matuoti gylį, kiaurymes, iškyšas, plotį ir atstumus.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 08081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siųstuvas Nr. 498921 dyd. BT.

Techninis aprašymas

Matavimo liniuotės skersmuo	15×4 mm
Kalibravimas	A1
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC

Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Tiltelio ilgis	150 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdint.
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500
DAkS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500

Priedai

Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975

