

 Mahr**Skaitmeninis aukščio matuoklis Digimar, Tipas: 600****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

445320 600

GTIN

4059192017187

Produktų klasė

43B

Aprašymas**Modelis:****Matavimo sistema:**

- Puikus matavimo tikslumas ir patikimumas dėl optiškai didinančios matavimo sistemos su dviguba nuskaitymo galvute.
- Dinamiška mygtukų sistema, užtikrinanti tikslų atkartojimą.
- Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų.
- Tikslus pjovimo galvutės nukreipimas į nerūdijančio plieno kreipiamuosius takelius.
- Paprastas matavimo procesas dėl motorizuoto slankmačio.
- Išjungus išlaikoma liestukų konstanta.
- Integruotas, pakraunamas akumuliatorius belaidžiam matavimui.

Valdymo ir indikatorių skydas

- Dideli ir aiškūs valdymo mygtukai.
- Lengvai įskaitomas grafinis LCD ekranas su foniniu apšvietimu.
- Operatoriaus nurodymai paaiškinant piktogramas.
- Galimybė papildomai nustatyti ruošinio nulines vertes.
- Su temperatūros kompensavimu naudojant temperatūros jutiklį.

Tiekimo sudėtis:

Su valdymo ir indikacijų bloku, laikikliu Nr. 445410 dyd. T6, matavimo antgaliu Nr. 445420 dyd. K6/51, nustatymų bloku, tinklo jungtimi, NiMH baterija ir eksploatavimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo liestukų rinkiniai Nr. 445400.

Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Kalibravimas: E2

Matavimo ribos (diapazonas): 600 mm

Matavimo ribos: 0 - 770 mm

Padalos vertė, perjungiamo: 0,01 / 0,001 mm

Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm): $2,8 + L / 300 \mu\text{m}$ Plokštumos matavimo atkartojamumas: $2 \mu\text{m}$ Kiaurymės matavimo atkartojamumas: $3 \mu\text{m}$ **Techninis aprašymas**

Stataus kampo nuokrypis (priekyje)	20 μm
Matavimo ribos	0 - 770 mm
Svoris	30 kg
Matavimo ribos (diapazonas)	600 mm
Bendras aukštis	985 mm
Pado ilgis	240 mm
Pado plotis	250 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	$2,8 + L / 300 \mu\text{m}$
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 / 0,001 mm
Plokštumos matavimo atkartojamumas	$2 \mu\text{m}$
Kiaurymės matavimo atkartojamumas	$3 \mu\text{m}$
Matavimo jėga	$1,0 \pm 0,2 \text{ N}$
Įmontuotų baterijų Nr.	445430
Kalibravimas	E2
Nominalioji įtampa	4,8 V
Akumuliatoriaus rūšis	Nikelio metalo hibridas
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Aukštimalis

Paslaugos

Kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	014360 800
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	014600 800
Kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024000 800
DAkKS kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024010 800

Priedai

Matavimo liestukų rinkinys Sudėtis (dalys) 6	445400 6
Kištukinis maitinimo blokas	445432
Prijungimo kabelis Tipas D2	498940 D2
Keičiamo liestuko laikiklis Tipas T6	445410 T6
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498940 USB2
Prijungimo kabelis Tipas R2	498940 R2
Matavimo liestukų rinkinys Sudėtis (dalys) 11	445400 11
Keičiamas liestukas su rutuliuku Tipas K6/51	445420 K6/51
Akumuliatorių baterijų pakuotė 4,8 V	445430