

3D kraštinės ieškiklis su šviesos indikatoriumi trumpas, Jungiamojo antgalio Ø: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	359075 20
GTIN	4045197383129
Produktų klasė	38D

Aprašymas

Modelis:

Spyruokliuojantis kontaktinis rutulinis antgalis apsaugo prietaisą nuo pažeidimų, jei jis kartais prigludžiamas per stipriai. Funkcinės dalys grūdintos ir nušlifuotos.
Nustatymo tikslumas $\pm 0,01$ mm.

Funkcija:

Susilietus **rutuliniam liestukui** ir **metalinei detalei** užsidega lemputė = atpažįstamas ieškomas taškas.

Paskirtis:

- Išlyginamos detalių kontaktinės plokštumos arba briaunos.
- Nustatomi atstumai tarp kiaurymių centrų suklio ašies atžvilgiu.

Nustatant Z ašies matmenis, išankstinių nustatymų prietaise įveskite ir vėliau atsižvelkite į ieškiklio ilgį.

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 A23.

Techninis aprašymas

Rutulinio antgalio Ø	10 mm
----------------------	-------

Jungiamojo antgalio Ø	20 mm
Bendras ilgis	118 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 A23
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Antgaliai

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas A23	081560 A23
--	------------