

**Garant****Mikrometras, Matavimo ribos: 50-75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420402 50-75
GTIN	4045197367341
Produktų klasė	41B

**Aprašymas****Modelis:**

**Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.** Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Atskaitos būgnas dengtas matiniu chromu. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

**Su kombinuotu frikcinio mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje.**

**Tiekimo sudėtis:**

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

**Techninis aprašymas**

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Etalonų kiekis	1
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Matavimo būgno Ø	19 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Kalibravimas	B2
Norma	DIN 863
Terkšlė	taip

Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

## Priedai

Etalonas Visas ilgis 50 mm	421100 50
----------------------------	-----------