

Mahr**Mikrometras, Matavimo ribos: 50-75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420410 50-75
GTIN	4059192003661
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno Ø	17,5 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Kalibravimas	B2
Leistina paklaida	5 µm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022050 100

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022040 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 50 mm

421100 50