

**Garant****Skaitmeninis 3D matuoklis su keičiamu liestuko antgaliu (Ø 4 mm)****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

359500

GTIN

4045197225764

Produktų klasė

31T

**Aprašymas****Modelis:**

- **Didelis tikslumas ir linijiškumas. Tinka detalių matavimui ir viso darbinio ploto matavimui.**
- **Autonominis valdymas.**
- **Gerai įskaitoma ir suprantama informacija dėl kombinuoto indikatoriaus: grafinė dinaminės eigos informacija; Skaitmeninis ekranas rodo tikslus matavimo rezultatus.**
- **Patogus ir paprastas sukimosi reguliavimas.**
- **Platus diapazonas visomis kryptimis (x, y, z: 7 mm).**
- **Kompaktiškas metalinis korpusas.**
- **Nustatyta lūžio vieta.**
- **Atsparus dulkėms ir drėgmei (IP67).**

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Tikslus matavimo prietaisas frezavimo ir elektroerozinėms staklėms. Detalės nulinio taško nustatymui, ilgio, kiaurymės centro ir briaunų matavimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032 keičiamu liestuku Nr. 359505 dyd. 4.

**Pastaba:**

tinkami jutikliniai antgaliai Nr. 359505.

**Techninis aprašymas**

Atsarginis keičiamas antgalis	359505 4
Svoris	0,52 kg
laisvas matavimo antgalio ilgis	40 mm
Matavimo diapazonas x, y, z kiekvienoje ašyje	7 mm
Bendras ilgis (korpuso ir keičiamo antgalio)	134 mm
Matavimo tikslumas	< 0,01 mm
Reguliavimo eiga	±0,4 mm
Koto Ø	16 mm
Korpuso plotis	65 mm
Korpuso ilgis	82 mm
Korpuso gylis	39 mm
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė	0,005 mm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Koto ilgis	40 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Antgaliai

**Priedai**

Baterijų skyriaus dangtelis	359514
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Dumplės 3D matuokliui	359512

Keičiamas antgalis 3D liestukui Rutulinio antgalio Ø D 4  
mm

---

359505 4