

Mitutoyo**Mikrometras, Matavimo ribos: 75-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420500 75-100
GTIN	4946368385655
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:****Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifzuotos.**

Grūdintos ir šlifzuotos matavimo ašys.

Fiksuojiama užspaudžiama svirtimi.

Su terkšle ir izoliacine danga.

Aiškia išgraviruotos juodos padalos ir skaičiai.

Nuo dyd. 100 -125, lakuotas lietas korpusas.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Matavimo plokštuma	Dengta kietlydiniu
Matavimo būgno Ø	18 mm
Sraigto žingsnis	1/50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B2

Leistina paklaida	3 μ m
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 75 mm	421100 75
----------------------------	-----------