



T-formos varžtas (12.9.) atskirai, Tipas: 141250



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 375310 141250 |
| GTIN | 4020772086183 |
| Produktų klasė | 35A |

Aprašymas

Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

Labai tvirtas, stiprumo klasė = 12.9.

Standartas:

DIN 787

Tiekimo sudėtis:

Atskirai, be veržlės ir poveržlės.

Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

Pastaba:

· **Paaikškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kaladėlės plotis e | 22 mm |
| siauras kaladėlės plotis a | 13,7 mm |
| Sriegio ilgis b | 35 mm |
| Aukštis k | 8 mm |
| T griovelio nominalus dydis | 14 mm |
| Sriegis G | M12 |
| Ilgis l | 50 mm |
| Tipas | 787 |
| Produkto rūšis | Griovelių varžtas |

