

**T-formos varžtas (12.9.) atskirai, Tipas: 141280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	375310 141280
GTIN	4020772086190
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

Labai tvirtas, stiprumo klasė = 12.9.

Standartas:

DIN 787

Tiekimo sudėtis:

Atskirai, be veržlės ir poveržlės.

Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

Pastaba:

· **Paaikškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

Techninis aprašymas

Sriegio ilgis b	55 mm
Kaladėlės plotis e	22 mm
Aukštis k	8 mm
T griovelio nominalus dydis	14 mm
siauras kaladėlės plotis a	13,7 mm
Sriegis G	M12
Ilgis l	80 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

