

**T-formos varžtas (12.9.) atskirai, Tipas: 101080****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	375310 101080
GTIN	4020772083991
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

Labai tvirtas, stiprumo klasė = 12.9.

Standartas:

DIN 787

Tiekimo sudėtis:

Atskirai, be veržlės ir poveržlės.

Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

Pastaba:

· **Paaškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

Techninis aprašymas

Aukštis k	6 mm
Kaladėlės plotis e	15 mm
siauras kaladėlės plotis a	9,7 mm
T griovelio nominalus dydis	10 mm
Sriegio ilgis b	50 mm
Sriegis G	M10
Ilgis l	80 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

