

Mahr**Mikrometras, Matavimo ribos: 150-175mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420410 150-175
GTIN	2050001053121
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Sraigto Ø	6,5 mm
Matavimo būgno Ø	17,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	150 - 175 mm
Kalibravimas	B2
Leistina paklaida	7 µm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022050 200

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022040 200