



T-formos varžtas (12.9.) atskirai, Tipas: 121250



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375310 121250
GTIN	4020772086145
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

Labai tvirtas, stiprumo klasė = 12.9.

Standartas:

DIN 787

Tiekimo sudėtis:

Atskirai, be veržlės ir poveržlės.

Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

Pastaba:

· **Paaikškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

Techninis aprašymas

Kaladėlės plotis e	18 mm
Aukštis k	7 mm
Sriegio ilgis b	35 mm
siauras kaladėlės plotis a	11,7 mm
T griovelio nominalus dydis	12 mm
Sriegis G	M12
Ilgis l	50 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

