

**T-formos varžtas (12.9.) atskirai, Tipas: 1616100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	375310 1616100
GTIN	4020772086275
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Modelis:**

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

**Labai tvirtas**, stiprumo klasė = 12.9.

**Standartas:**

**DIN 787**

**Tiekimo sudėtis:**

**Atskirai**, be veržlės ir poveržlės.

**Priedai pasirinktinai:**

Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

**Pastaba:**

· **Paaikškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

**Techninis aprašymas**

T griovelio nominalus dydis	16 mm
Sriegio ilgis b	65 mm
Aukštis k	9 mm
siauras kaladėlės plotis a	15,7 mm
Kaladėlės plotis e	25 mm
Sriegis G	M16
Ilgis l	100 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

