

HOLEX**Dvigubų prizmių pora su apkaba nerūdijančios, ilgis × plotis: 75X55mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	447020 75X55
GTIN	4045197205063
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Tiksli konstrukcija, **lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,004 mm**. Prizmė iš grūdinto plieno, atleista ir kiekviena pora nušlifauta. Skirtingo gylio prizmės įpjovos; 2 plokštumos. Tvirta apkaba su fiksavimo rankena ruošinių tvirtinimui. Iš nerūdijančiojo plieno.

Techninis aprašymas

Plotis	55 mm
Ilgis	75 mm
Vieneto svoris	1,4 kg
velenams, kurių Ø	5 - 50 mm
Aukštis	55 mm
visos dalys	grūdintos
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis

Produkto rūšis

prizminė