



T-formos varžtas (12.9.) atskirai, Tipas: 1616125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375310 1616125
GTIN	4020772087364
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

Labai tvirtas, stiprumo klasė = 12.9.

Standartas:

DIN 787

Tiekimo sudėtis:

Atskirai, be veržlės ir poveržlės.

Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržlės žr. Nr. 375340, veržlės žr. Nr. 375385.

Pastaba:

· **Paiškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

Techninis aprašymas

Sriegio ilgis b	85 mm
siauras kaladėlės plotis a	15,7 mm
T griovelio nominalus dydis	16 mm
Aukštis k	9 mm
Kaladėlės plotis e	25 mm
Sriegis G	M16
Ilgis l	125 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

