



## T-formos varžtas (12.9.) atskirai, Tipas: 2220125



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	375310 2220125
GTIN	4020772086350
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

**Labai tvirtas**, stiprumo klasė = 12.9.

#### Standartas:

**DIN 787**

#### Tiekimo sudėtis:

**Atskirai**, be veržlės ir poveržlės.

#### Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

#### Pastaba:

· **Paaškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

### Techninis aprašymas

T griovelio nominalus dydis	22 mm
siauras kaladėlės plotis a	21,7 mm
Sriegio ilgis b	85 mm
Kaladėlės plotis e	35 mm
Aukštis k	14 mm
Sriegis G	M20
Ilgis l	125 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

