

**Prizmių pora, ilgis × plotis: 150X50 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	446420 150X50
GTIN	4045197234384
Produktų klasė	42D

**Aprašymas****Modelis:**

Iš tankaus, vientisos struktūros specialaus liejinio. Apdirbta poromis, prizmės kampas 90°.

Frezuotos prizmės ir pagrindas. **Lygiagretumas 0,064 mm.**

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

velenams, kurių Ø: 8 - 50 mm

Aukštis: 40 mm

Vieneto svoris: 1,4 kg

**Techninis aprašymas**

Vieneto svoris	1,4 kg
velenams, kurių Ø	8 - 50 mm
Ilgis	150 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	40 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Prizmių pora

