

Mitutoyo**Skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421500 0-25
GTIN	4946368673158
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiškos konstrukcijos skaitmeninis mikrometras. Ypač didelis LCD ekranas (7,5 mm). Kietlydiniu dengtos matavimo plokštumos.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Techninis aprašymas

Sraigto žingsnis	0,5 mm
Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Leistina paklaida	3 µm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B1
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm

022000 25

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022010 100

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357

081560 357