

HOLEX®
DNMG 110404 Pakuotėje 10 vnt., Rūšis: HBX020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250802 HBX020
GTIN	4045197822352
Produktų klasė	22D

Aprašas

DNMG 110404 Pakuotėje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

 Pjūvio gylis a_p : 1 - 5 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HBX020
Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Pagrindinis naudojimas	P

Drožlialaužis	PM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Ištekinimo laikiklis
Serija	eco-QT-/ eco tekinimo peilis
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekinimo peilis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.