



T-formos varžtas (12.9.) atskirai, Tipas: 2824250



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375310 2824250
GTIN	4020772086404
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

Labai tvirtas, stiprumo klasė = 12.9.

Standartas:

DIN 787

Tiekimo sudėtis:

Atskirai, be veržlės ir poveržlės.

Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

Pastaba:

· **Paaikškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

Techninis aprašymas

Aukštis k	18 mm
Sriegio ilgis b	150 mm
Kaladėlės plotis e	44 mm
siauras kaladėlės plotis a	27,7 mm
T griovelio nominalus dydis	28 mm
Sriegis G	M24
Ilgis l	250 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

