

Garant

Atraminis kampainis, grūdintas nerūdijantis, tikslumo klasė 00, Kojelės ilgis: 75X50mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 450020 75X50 |
| GTIN | 4045197443984 |
| Produktų klasė | 41G |

Aprašymas**Modelis:**

Didelis tikslumas. Dvi pleišto formos matavimo briaunos ties ilgąja kraštine. Grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifotos ir pritrintos, plokštumos šlifotos.

Su tvirta atramine kojele.

Paskirtis:

Tikrinimo darbams šviesos pralaidumo metodu.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|------------|
| Status kampas | 0,003 mm |
| Ilgos briaunos ilgis | 75 mm |
| Matavimo kojelės skerspjūvis | 18×3 mm |
| Atraminės kojelės skerspjūvis | 16×12 mm |
| Atraminės kojelės ilgis | 50 mm |
| Norma | DIN 875/00 |

| | |
|----------------|------------------------------|
| Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX |
| visos dalys | grūdintas |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Kalibravimas | F1 |
| Produkto rūšis | Kampainis aštria briauna |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm | 025010 750 |
| KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 100 mm | 025000 100 |