

Garant**Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 500X330mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifluotos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifluotos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Transportavimui atspari apsauginė pakuotė.

Paskirtis:

Kontrolėi ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 1 – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	50×10 mm
Status kampas	0,035 mm
Kojelės ilgis	500×330 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875

Tikslumas	1
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 500X330 mm	451600 500X330
--	----------------