

Garant

Atraminis kampainis, grūdintas nerūdijantis, tikslumo klasė 00, Kojelės ilgis: 200X130mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	450020 200X130
GTIN	4045197444011
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Didelis tikslumas. Dvi pleišto formos matavimo briaunos ties ilgąja kraštine. Grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifautos ir pritrintos, plokštumos šlifautos.

Su tvirta atramine kojele.

Paskirtis:

Tikrinimo darbams šviesos pralaidumo metodu.

Techninis aprašymas

Matavimo kojelės skerspjūvis	26×5 mm
Status kampas	0,004 mm
Atraminės kojelės skerspjūvis	26×14 mm
Atraminės kojelės ilgis	130 mm
Ilgos briaunos ilgis	200 mm
Norma	DIN 875/00

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	F1
Produkto rūšis	Kampainis aštria briauna

Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojėlės ilgis 300 mm	025000 300
DAkS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojėlės ilgis 750 mm	025010 750