



## Kūginis diskas Forma D, sriegiams: M12



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 375355 M12    |
| GTIN             | 4020772081881 |
| Produktų klasė   | 35A           |

### Aprašymas

**Modelis:**

Forma C ir D įzotintos, forma G termiškai pagerintos.

**Paskirtis:**

Leistinas varžto nuokrypis iki 3° naudojant komplektą.

Forma D poveržlė prie detalės paviršiaus turi būti prisispaudusi visa plokštuma.

**Standartas:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Techninis aprašymas

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kiaurymės $\varnothing d_2$ | 14,2 mm        |
| Storis $h_3$                | 5 mm           |
| Sriegiams                   | M12            |
| Išorinis $\varnothing d_4$  | 24 mm          |
| Tipas                       | 6319D          |
| Produkto rūšis              | Kūginis diskas |

