



Sriegio matavimo vielų rinkinys, Vielos Ø: 0,455mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 422490 0,455 |
| GTIN | 2050001063519 |
| Produktų klasė | 46P |

Aprašymas

Modelis:

Sriegio matavimo vielos grūdintos ir tiksliai šlifluotos, laikiklis matinis chromuotas. Atraminis žiedas tvirtinimo kiaurymėje užtikrina tikslų pritvirtinimą ant ašies ir galimybę judėti.

Paskirtis:

Išorinių sriegių Ø šoninių paviršių nustatymui pagal trijų vielų metodą, naudojant mikrometrą arba ilgio matavimo priedą.

Tiekimo sudėtis:

Kiekvieną rinkinį sudaro po vieną laikiklį su matavimo viela ir vieną laikiklį su dviem matavimo vielomis plastikinėje dėžutėje.

Pastaba:

Užsakydami būtinai nurodykite matavimo ašies Ø (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Vielos Ø | 0,455 mm |
| sriegio žingsniui P | 0,7 / 0,75 / 0,8 |
| Etalonas M pagal DIN 13, 1 lapas | 4,305 / 5,153 mm |
| Sriegiams | M4 / M5 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Leistina paklaida | ±1 µm |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Kalibravimas | L16 |
| Produkto rūšis | Sriegių matavimo viela |
| suklio Ø | 6,35 mm |
| suklio Ø | 6,5 mm |
| suklio Ø | 6,8 mm |
| suklio Ø | 7,5 mm |
| suklio Ø | 8 mm |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| KalibravimasSriegių matavimo viela Tipas GMD | 028900 GMD |
| DAkS kalibravimasSriegių matavimo viela Tipas GMD | 028910 GMD |