

Garant**Plokščias kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 100X70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451030 100X70
GTIN	4045197443892
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifautos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifautos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Supakuota plastikinėje dėžėje.

Paskirtis:

Kontrolei ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 1 – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

Techninis aprašymas

Status kampas	0,015 mm
Kojelės skerspjūvis	20×5 mm
Kojelės ilgis	100×70 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	1

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Plokščias kampainis

Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 100 mm	025000 100
DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 100X70 mm	451600 100X70
---	---------------